






气化量	400Nm ³ /h		
进口介质	液氧 液氩 液氮		
出口介质	氧 氩 氮		
设计压力	4.0MPa		
工作压力	3.0MPa		
设计温度	-196℃~+65℃		
进口温度	-192℃		
出口温度	低于环境温度-10℃内		
有效工作时间	不小于8小时		
压降	≤0.05Mpa		
星形管材料	6063		
法兰材料	06Cr19Ni10		
(采用标准)	HG/T 20592-2009		
压力试验表			
压 力 MPa	介 质	保压时间 min	
4.8	干燥无油氮气	240	
进口外配法兰	PL25-40/RF		聚四氟
出口外配法兰	PL40-40/RF		聚四氟

注意事项:

1. 气化器之间, 或气化器与相邻的建筑之间, 应保持 1 米以上的距离。
2. 地基应留有一定的充裕量, 以有利于排水及预防因低温而产生一系列的问题。
3. 由于气化器运行于低温下, 应避免触碰其表面, 以免造成人身伤害。
4. 图纸上标注单位均为毫米 (mm), 公差 ± 15mm。

铝管对接焊缝工艺图



						外形图			TSV-400-40
标记 MARK	处数 PLACE	分区 AREA	更改文件号 REVISE FILE	签名 SIGNATURE	年 月 日 DATE	阶段标记 REVISION	重量 kg WEIGHT Kg	比例 SCALE	400Nm ³ /h Ambient Vaporizer
设计 DESIGN			标准化 STANDARD						不按比例
校对 CHECK			批准 APPROVE						
审核 REVIEW									
工艺 WORKSHIP			日期 DATE			共TOTAL 张PAGE 第NO.	张PAGE		

修改用特修记
修 则
修 录
出图编号
修 字
日 期